



RV[®]

減速ソリューション

Deceleration Solution



Nabtesco


RV[®] GHシリーズ

KHK

ラックギヤ&ピニオン

GHシリーズに最適な ラック&ピニオンと コラボレーション!

ナブテスコの減速機と小原歯車工業株式会社(KHK)のラック&ピニオンがコラボレーションしました。両社共に、標準規格としてラインアップし、設計いらずで短納期でお届けします。



Nabtesco

減速機型式からの選定

Nabtesco 減速機選定

条件:搬送速度 40m/min
加速時間 0.5sec



GH7

搬送物の総重量 500kg



GH24

搬送物の総重量 1,400kg

GH40

搬送物の総重量 2,000kg



GH100

搬送物の総重量 3,900kg

KHK ラック&ピニオン選定

	選定仕様	ラック	ピニオン
ラック	標準	SRF3-1000HL	SSG3-30
	高速・高精度	SRGF3-1000	
CPラック	標準	SRCPF10-1000H	SSCPG10-30
	高速・高精度	SRGCPF10-1000	
ヘリカルラック	標準	SRHEF3-1000R	ZSTP3-30L
	高速・高精度	ZST3-1000R	

	選定仕様	ラック	ピニオン
ラック	標準	SRF4-1000HL	SSG4-30
	高速・高精度	SRGF4-1000	
CPラック	標準	SRCPF15-1000H	SSCPG15-25
	高速・高精度	SRGCPF15-1000	
ヘリカルラック	標準	SRHEF4-1000R	ZSTP5-24L
	高速・高精度	ZST4-1000R	

	選定仕様	ラック	ピニオン
ラック	標準	SRF5-1000HL	SSG5-25
	高速・高精度	SRGF5-1000	
CPラック	標準	SRCPF15-1000H	SSCPG15-25
	高速・高精度	SRGCPF15-1000	
ヘリカルラック	標準	SRHEF5-1000R	ZSTP5-24L
	高速・高精度	ZST5-1000R	

	選定仕様	ラック	ピニオン
ラック	標準	SRF6-1000HL	SSG6-30
	高速・高精度	SRGF6-1000	
CPラック	標準	SRCPF20-1000H	SSCPG20-30
	高速・高精度	SRGCPF20-1000	
ヘリカルラック	標準	SRHEF6-1000R	ZSTP6-25L
	高速・高精度	ZST6-1000R	

Nabtesco

ナブテスコ株式会社

東京本社 TEL: 03-5213-1151 FAX: 03-5213-1172
名古屋事務所 TEL: 052-582-2981 FAX: 052-582-2987
大阪営業所 TEL: 06-6341-7180 FAX: 06-6341-7182
カスタマーサポートセンター TEL: 059-237-4672 FAX: 059-237-4697

<https://precision.nabtesco.com/>
E-MAIL: P_Information@nabtesco.com



● Nabtesco, RVは、ナブテスコ株式会社の登録商標または商標です。
● 本カタログ仕様は製品改良のため、予告なしに変更する事があります。
● 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、複写(コピー)、翻訳することを固く禁止します。
©2019 Nabtesco Corporation All rights reserved

CAT.191130-Rev.000 (発行 2019年11月30日)

